



## Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth®, mätområde: 80-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätinstrument** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

### Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
--------------------------	---

standardmät djup	85 mm
felgräns	0,005 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	80 - 100 mm
mått a	0,5 mm
mät djup med förlängning	235 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428761-80-100>