

ELTEN**Svetsarstövel svart CARL II HI, S3, EU-skostorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	092254 40
GTIN	4030839365076
Artikelklass	09P

Beskrivning**Utförande:**

Svetsarstövlar med de bästa termiska egenskaperna. Värmebeständig upp till cirka 200 °C, kortvarigt upp till cirka 300 °C.

- **Ovanmaterial av robust nötläder.**
- **Läderfoder.**
- **Sluten plös.**
- **Heltäckande inläggssula Basic grey.**
- **Antistatisk innersula i mjukt fleecematerial.**
- **Grovt gummi-/PU-yttersula SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåskydd.**
- **Värmebeständiga sömmar.**
- **Snabblås för enkel påtagning.**
- **Vadderad gnistskyddsmanschett.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 48.

Teknisk beskrivning

Egenskap	beständig mot bränslen
Egenskap	steggrepp
Skyddsklass	S3
Kön	Herr
Spiktrampskydd	Stål
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Material tåhätta	Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Produktslag	Skyddsstövlar

Tillbehör

InläggssulorSensiCare Low EU-skostorlek 40	092835 40
InläggssulorSensiCare Medium EU-skostorlek 40	092836 40
InläggssulorSensiCare High EU-skostorlek 40	092837 40