

**Halvsko svart/blå STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, EU-skostorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	092270 40
GTIN	4030839362648
Artikelklass	09P

Beskrivning**Utförande:**

Skyddssko STEFANO från ELTEN WELLMAXX-serien.

- **Ovanmaterial av robust nötläder.**
- **Andningsaktivt textiltfoder.**
- **Sluten, vadderad plös.**
- **BOA® Fit-förslutningssystem.**
- **Sulkärna av Infinergy® från BASF som ger heltäckande dämpning.**
- **Grovmonstrad PU/PU-sula SAFETY-GRIP.**
- **Inläggssula ARTISAN ESD.**
- **PU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.**
- **Reflexband för bättre synlighet.**
- **ESD-utrustning.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Teknisk beskrivning

Egenskap	Vridlås
Skyddsklass	S3

Material tåhätta	Stål
EU-skostorlek	40
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Serie	STEFANO
Färg	svart / blå
Spiktrampskydd	Textil
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Sulans egenskaper	Infinergy sula
Produktslag	Skyddslåsko