

**Garant****SOGX 060305, HB6530, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	234044 ST1400
GTIN	4045197697691
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

**OBS!:**

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsart HB630).

## Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
Sort	HB6530
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,06 - 0,12 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
vått maximal	lämplig		