



## Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 700mm



### Beställningsdata

Ordernummer	412770 700
GTIN	4067263118961
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Verkstadsskjutmått i **lätt utförande. Parallaxfri läsning** med högsta kontrast på grund av vit skalning på svart yta. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Utbytbara mätskänklar av rostfritt, härdat stål, precisionsslipade.

#### Specialtillbehör:

Mätskänkel 125 mm, 150 mm.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 700 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
vikt	0,7 kg
nonie	1/20
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
felgräns	0,09 mm
skänkellängd	90 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Alla delar	Härdad

Produktslag	Verkstadsskjutmått
<b>Tjänster</b>	
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000