

**Garant****SOGX 100408, HB6640, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 100408
Sort	HB6640
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,07 - 0,14 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	75 m/min	S
vått maximal	lämplig		