

Spännband 2-delat med spärrhandtag och krokar, Längd: 6m



Beställningsdata

Ordernummer	086220 6
GTIN	4049924500063
Artikelklass	08Z

Beskrivning

Utförande:

Extra kraftiga polyesterband med liten töjningsbenägenhet och slitstark PU-beläggning (EN 12195-2). Robusta, korrosionsbeständiga och lättmanövrerade spärrar och hakar.

Användningsdata:

För **nedsurning**, **fastsättning** och **hopspänning** av delar i verkstaden och vid transport.

OBS!:

Surringsband är inte färgkodade. Färgerna kan avvika.

Teknisk beskrivning

Norm	EN12195-2
maximal spännkraft LC	1000 daN
förelastning för hand (50 daN)	150 daN
Bandbredd	35 mm
Längd	6 m
Produktslag	Spännband