

Skruvdragare med momentfrånslag Skruvdragare med mitthandtag, Typ: 711228**Beställningsdata**

Ordernummer	071109 711228
GTIN	4014586876238
Artikelklass	03F

Beskrivning**Utförande:**

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för maximala krav på exakt skruvdragning vid serieproduktion. Borstlösa EC-motorer med många gånger bättre livslängd och upp till 80 % lägre underhållskostnader. Återstartsfördröjning efter skruvdragning för att undvika för kraftig efterdragning. Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen. Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet. Konstanta, exakta åtdragningsmoment, för alla tillämpningar. Provningsgodkänd skruvdragare, CmK-värde > 2,0 vid $\pm 10\%$ (avseende 6 Sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647. Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet. Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras utan batteri, laddare och inställningsverktyg. Vänligen beställ batteri, laddare och inställningsverktyg separat för enheten.

OBS!:

Testinstrument för vridmoment hittar du under nr 654300 och framåt; vridmoments-/vridvinkelsensorer under nr 654381; passande batterier och laddare från nr 073836. Kalibreringsservice på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	ASM 14-6
Batterispänning	14,4 V
verktygsfäste	1/4 tum HEX (E 6,3)
motorkonstruktion	Borstlös EC-motor
momentintervall	1,2 - 6 Nm
Utförande	Skruvdragare med mitthandtag
vikt inklusive batteri	1,3 kg
Återstartspärr	ja
varvtalsområde	50 - 600 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 14 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Skruvdragare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/071109-711228>