

**Garant****SOGX 070306, HB6640, Typ: INOX**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 234056 INOX   |
| GTIN         | 4045197697745 |
| Artikelklass | 21E           |

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

## Teknisk beskrivning

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ              | INOX                 |
| Serie            | Power Drill          |
| Antal byten/skär | 4                    |
| ISO-kod vändskär | SOGX 070306          |
| Sort             | HB6640               |
| Skärmaterial     | VHM                  |
| Matning f        | 0,06 - 0,12 mm/v     |
| Produktslag      | Vändskär för borring |

**Användardata**

|                              | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 180 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 160 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | mindre lämplig    | 75 m/min             | S              |
| vått maximal                 | lämplig           |                      |                |