

Garant GRIDLINE

ESD-verktygsskåp komplett med lådor, 26×24G, höjd mm/Modell: 1000/6A**Beställningsdata**

Ordernummer	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplet utrustat verktygsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. **Inklusive ESD-jordningskabel.**

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda.**

OBS!:

- **Vid lyftning och transport måste lådorna vara ordentligt fixerade i stommen.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.**

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
icke ESD-ledande komponenter	alla plastdelar
lådornas effektiva bredd i G	26

lådornas effektiva bredd	650 mm
Bredd	750 mm
vikt	141 kg
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
effektiv höjd	900 mm
Antal lådor	6
ESD-jordningskabel inklusive	ja
ESD-utrustning	ja
höjd	1000 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------