

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda 50 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972453 125
GTIN	4067263126317
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

Teknisk beskrivning

Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
Effektivt djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	26×24
effektiv höjd	100 mm
vikt	15 kg
invändig bredd	650 mm
Effektiv bredd i G	26
Fronthöjd	125 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Utdragslåda