

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor 50 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972455 125
GTIN	4067263126379
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

Med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** – som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	26×24
Effektiv bredd i G	26
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
Användningsområde	Verktygsskåp
Effektivt djup i G	24
Fronthöjd	125 mm

effektivt djup	600 mm
invändig bredd	650 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
effektiv höjd	100 mm
vikt	15 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Utdragslåda