

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda, 36×24G, lådans fronthöjd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972473 100
GTIN	4067263126423
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	900 mm
Fronthöjd	100 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	36

vikt	18 kg
effektiv höjd	75 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Utdragslåda