

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda, 36×24G, lådans fronthöjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972473 200
GTIN	4067263126454
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	175 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
effektivt djup	600 mm
Fronthöjd	200 mm
Användningsområde	Verktygsskåp
Lådornas effektiva yta i G	36×24
Effektivt djup i G	24
vikt	22 kg
Effektiv bredd i G	36

invändig bredd	900 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Utdragslåda