

Garant**SOGX 110509, HB6640, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	234086 INOX
GTIN	4045197697868
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 110509
Sort	HB6640
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,07 - 0,16 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	75 m/min	S
vått maximal	lämplig		