

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 24G, för egen utrustning och utdragslådor, 20×20G, husets höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972040 800
GTIN	4067263129615
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurt av stabil stålkonstruktion. **För helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017, ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Lackering:

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

OBS!:

- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.**
- **Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.**

Teknisk beskrivning

bredd i G	24
-----------	----

höjd	800 mm
Bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
effektiv höjd för lådor	700 mm
Djup	650 mm
effektiv höjd	700 mm
vikt	21,6 kg
djup i G	26
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------