

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda, 20×20G, lådans fronthöjd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972045 150
GTIN	4067263129677
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Passar till:**

Alla ESD-hurtsar 24G.

**Lackering:**

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

**OBS!:**

Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.

**Teknisk beskrivning**

effektivt djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektivt djup i G	20
invändig bredd	500 mm
effektiv höjd	125 mm
Effektiv bredd i G	20
Fronthöjd	150 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Utdragslåda