


Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda, 20×20G, lådans fronthöjd: 300mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972045 300
GTIN	4067263129707
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Passar till:

Alla ESD-hurtsar 24G.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	275 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektiv bredd i G	20
invändig bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Effektivt djup i G	20
Fronthöjd	300 mm

effektivt djup	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×20G
Produktslag	Utdragslåda