

**KOMET® finregleringshuvud B301, Ø Dmin: 56mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238301 56
GTIN	4047109005709
Artikelklass	24B

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.

Den minsta justeringen är 0,002 mm i Ø med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

Användningsdata:

För arborning med diameter från 29,5 till 121 mm.

Finsvarvningen kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

OBS!:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	40
användning	238310 30
Minimidiameter D_{min}	56
Utkragningslängd L_1	60 mm
Klämskruvsats	249900 SW5
Spindelområde Ø	56 - 66 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring

Borranvändning	Snedställt borrhult
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® finborrenhetM302 Typ 30	238310 30
--------------------------------	-----------