

**KOMET® finregleringshuvud B301, Ø Dmin: 58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238301 58
GTIN	4047109005716
Artikelklass	24B

**Beskrivning****Utförande:**

**Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.**

Den minsta justeringen är 0,002 mm i Ø med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

**Användningsdata:**

**För arborning med diameter från 29,5 till 121 mm.**

Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

**OBS!:**

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

användning	238310 40
Minimidiameter $D_{min}$	58
ABS® skaftdiameter $D_s$	50
Utkragningslängd $L_1$	70 mm
Klämskruvsats	249900 SW6
Spindelområde Ø	58 - 71 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring

Borranvändning	Snedställt borrhult
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

---

## Tillbehör

KOMET® finborrenhetM302 Typ 40	238310 40
--------------------------------	-----------