

**KOMET® finregleringshuvud B301, Ø Dmin: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238301 70
GTIN	4047109005723
Artikelklass	24B

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.

Den minsta justeringen är 0,002 mm i Ø med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreppen.

Användningsdata:

För arborning med diameter från 29,5 till 121 mm.

Finsvarvningen kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

OBS!:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50
användning	238310 40
Minimidiameter D_{min}	70
Utkragningslängd L_1	70 mm
Klämskruvsats	249900 SW6
Spindelområde Ø	70 - 83 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring

Borranvändning	Snedställt borrhult
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® finborrenhetM302 Typ 40	238310 40
--------------------------------	-----------