

**Borrstängssats HM Höger, Höger, Typ: SET06****Beställningsdata**

Ordernummer	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	C08K SCLCR 06
ISO-kod hållare	C10K SCLCR 06
ISO-kod hållare	C12M SCLCR 06
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Mittförskjutning L ₃	8 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
totalängd L	125 mm
totalängd L	125 mm
totalängd L	150 mm
Norm	DIN 8024

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	10 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	14 mm
Spännhöjd L_2	7,6 mm
Spännhöjd L_2	9,6 mm
Spännhöjd L_2	11,5 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Skaftdiameter D_s	8 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	$8 \times D$
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Borrstång