



KOMET® finregleringshuvud B301, Ø Dmin: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	238301 100
GTIN	4047109005754
Artikelklass	24B

Beskrivning

Utförande:

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.

Den minsta justeringen är 0,002 mm i Ø med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreppen.

Användningsdata:

För arborning med diameter från 29,5 till 121 mm.

Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

OBS!:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{min}	100
användning	238310 60
ABS® skaftdiameter D_s	80
Utkragningslängd L_1	90 mm
Klämskruvsats	249900 SW10
Spindelområde Ø	100 - 121 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring

Borranvändning	Snedställt borrhult
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® finborrenhetM302 Typ 60	238310 60
--------------------------------	-----------