

Spännband 2-delat med spärrhandtag och krokar, Längd: 8m



Beställningsdata

Ordernummer	086220 8
GTIN	4049924500070
Artikelklass	08Z

Beskrivning

Utförande:

Extra kraftiga polyesterband med liten töjningsbenägenhet och slitstark PU-beläggning (EN 12195-2). Robusta, korrosionsbeständiga och lättmanövrerade spärrar och hakar.

Användningsdata:

För **nedsurning**, **fastsättning** och **hopspänning** av delar i verkstaden och vid transport.

OBS!:

Surringsband är inte färgkodade. Färgerna kan avvika.

Teknisk beskrivning

maximal spännkraft LC	2000 daN
Bandbredd	50 mm
Längd	8 m
förlastning för hand (50 daN)	300 daN
Norm	EN12195-2
Produktslag	Spännband