



Sladdlös specialskruvdragare, Typ: C18RAD-0



Beställningsdata

Ordernummer	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – Batteridrivna vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare

- **REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.**
- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.**

Lätt och smidig kompakt-**vinkelborrskruvdragare** för svåråtkomliga ställen. Mycket kompakt – hörnmått **endast 95 mm**. Elektronisk 10-steps momentinställning samt borrläge och **FIXTEC**-snabbchuck. Röd LED-lampa som indikerar uppnått vridmoment.

Fördel:

Mycket kompakt, bara 95 mm hörnmått.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare och transportväska.

Utan ackumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande batteri nr 073816 typ MB18.

Teknisk beskrivning

typisk användning	Strong
vikt	1,9 kg
maximalt vridmoment hårt	20 Nm
Utförande	Vinkelborrskruvdragare
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	C18RAD-0
maximal spiralborr-Ø i trä	28 mm
verktygsfäste	Ø 1,0 – 10 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 1500 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Sten
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC