

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 18
GTIN	4047109025998
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Effektiv längd L_1	54 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	18

totallängd L	120 mm
Utkragningslängd L _A	89 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2