

Rundsling blå, 8000 kg, Effektiv längd: 5m



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086280 5 |
| GTIN | 4049924501800 |
| Artikelklass | 08Z |

Beskrivning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|------------|
| Effektiv längd | 5 m |
| längd | 10 m |
| Sling-bredd | 90 mm |
| Bärförmåga enkel direkt WLL | 8000 kg |
| bärförmåga enkelt snört WLL | 6400 kg |
| bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 16000 kg |
| bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 11200 kg |
| bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 8000 kg |
| Produktslag | Rundslinga |