

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 15
GTIN	4047109090705
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Effektiv längd L_1	45 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	15

för tumdiameter	19/32 tum
totallängd L	111 mm
Utkragningslängd L _A	80 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrarstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6