

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 16
GTIN	4047109025950
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med ABS®-skaft.****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Effektiv längd $L_1$	48 mm
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	16

totallängd L	114 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	83 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1