

 KOMET**KOMET® fäste, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 239000 63     |
| GTIN         | 4047109045118 |
| Artikelklass | 29W           |

**Beskrivning****Utförande:**

- form AD/B
- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

**Norm:****DIN 69871****leveransinnehåll:****Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Spirallängd A                     | 90 mm     |
| ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub> | 63 mm     |
| Försprångslängd L <sub>1</sub>    | 70 mm     |
| fäste                             | SK 40     |
| Skaft                             | ABS       |
| Hållare norm                      | DIN 69871 |
| Form                              | ADB       |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup> |
| Invändig                           | ja                               |
| Produktslag                        | ABS-urtag                        |