

**KOMET® M03Speed finjusteringshuvud, Ø Dmin: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238370 100
GTIN	4047109025165
Artikelklass	24I

**Beskrivning****Utförande:**

- **Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.**
- **Modulär systemuppbyggnad.**
- **Fininställning utan extra fastklämning.**
- **Med ABS®-anslutning för hög repeter Noggrannhet.**
- **Snabb grovinställning genom justering av svarstålet.**
- **Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.**
- **Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområde av 0,25–0,6 mm i Ø, beroende på arborområdet.**
- **Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.**
- **Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.**

**Användningsdata:**

I kombination med växelbrygga nr 238372.

**OBS!:**

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.

Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

**Teknisk beskrivning**

Finjustering i Ø	0,6 mm
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	85 mm

ABS® skaftdiameter $D_s$	63
Minimidiameter $D_{min}$	100
Skärhållare	238374 100-166
maximalt varvtal:	11500 min <sup>-1</sup>
Växelbrygga	238372 100; 128; 166
Spindelområde Ø	100 - 206 mm
Skaft	ABS
Borrvändning	Kryssborrning
Borrvändning	Konvex
Borrvändning	Snedställt borrarutlopp
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03  
Storlek 100-166

238374 100-166