

 KOMET**KOMET® fäste, SK 50, ABS® Ø d: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239002 80
GTIN	4047109045217
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

- form AD/B
- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

**Norm:****DIN 69871****leveransinnehåll:****Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Spirallängd A	70 mm
Försprångslängd L <sub>1</sub>	50 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	80 mm
fäste	SK 50
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69871
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Invändig	ja
Produktslag	ABS-urtag