



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Easy, Typ: 18



Beställningsdata

Ordernummer	082003 18
GTIN	4250004100718
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och introduktionsorienterade - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Easy.

- **2 ultraljudslägen.**
- **Temperaturen kan ställas in i steg om 5 °C.**
- **Elektronisk väljare och LED-display för alla drifttillstånd.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Exkl. insatskorg.

OBS!:

Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.

Teknisk beskrivning

Längd insatskorg	280 mm
enhetens längd	405 mm
IP-skyddsklass	IP 20
effektförbrukning	200 W
Rengöringstråg längd	300 mm
tillverkarens beteckning	Elmasonic Easy 18L
Bredd insatskorg	255 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	220 - 240 V
Rengöringstråg bredd	270 mm
tvättens höjd	330 mm
rengöringsbredd höjd	195 mm
vikt	8,5 kg
uppvärmningseffekt	800 W
Rekommenderad arbetsvolym	14,2 l
enhetens bredd	375 mm
Volym	17,8 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning