

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 2
Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2020K12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	28 mm
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2