



## LED-inspektionslampa med batteri, lamphuvudets Ø: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	081421 10
GTIN	2050001894892
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket robusta inspektionslampor i **massivt aluminium** med LED-lamphuvud. Batterihandtag inklusive flexaxel, stänkvattenskyddat. 1× inspektionsspegel Ø 30 mm, ringmagnet.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	LR6
Ljusflöde	25 lm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081559 LR6
ATEX-zon	ingen
Antal ingående batterier	2
Huvud-Ø	10 mm
totallängd	490 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna

strålningsvinkel	10 grad
Produktslag	Inspektionslampa

---

## Tillbehör

Magnetfot	081413
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Knappceller / specialbatterier Batterityp SL760	081560 SL760
Spegelsats för LED-inspektionslampa/verkstadslampa2 delar	081427