

Dimbar transformator 230 V / 24 V 100 W



Beställningsdata

Ordernummer	081376
GTIN	2050001741264
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Dimbar transformator 230 V AC/24 V DC med 100 W effekt, kapslingsklass IP 67, för drift av arbetsrumsbelysning nr 081350 med reglerbar ljusstyrka. Mått (lxbxh) 220x68x39 mm.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
Ex-skyddad	nej
Produktslag	Transformator