

**KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W83: 44-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236554 44-210
GTIN	4047109085602
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår!

Typ: Alu

ISO-kod vändskär: SOEX 120508

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,25 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	44-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Antal byten/skår	4
Sort	BK7710
Typ	Alu

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för borring