

**KOMET® vändskär, BK6115, Beteckning typ W83: 13-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Bör ej användas som centrumskår!**

Typ: GG(G)

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	13-000
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skår	4
Sort	BK6115

Typ	GG(G)
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring