

**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W83: 39-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236537 39-210
GTIN	4047109206779
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505. Endast för KUB Centron Powerline.

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 110508

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,22 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	39-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 110508
Sort	BK8430
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för borning