

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 13-130****Beställningsdata**

Ordernummer	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	13-130
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK7935
Typ	Inox
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		