

**KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W83: 32-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236554 32-210
GTIN	4047109085596
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Bör ej användas som centrumskår!**

Typ: Alu

ISO-kod vändskär: SOEX 090408

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	32-210
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 090408
Antal byten/skär	4
Sort	BK7710
Typ	Alu

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring