

**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W83: 13-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236537 13-210
GTIN	4047109206724
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,12 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	13-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK8430

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring