

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Kort, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	239740 12
GTIN	4045197596215
Artikelklass	23A

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 12,71 - 17,2 mm

passar till diameter bottenhål: 16,21 - 21,2 mm

totallängd L: 100 mm

Effektiv längd L_1 : 47 mm

Skaftdiameter D_s h6: 16 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 10 Nm

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	47 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
passar till diameter genomgående hål	12,71 - 17,2 mm
passar till diameter bottenhål	16,21 - 21,2 mm
rekommenderat åtdragningmoment	10 Nm
totallängd L	100 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga