

**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W83: 18-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236537 18-210
GTIN	4047109206731
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 060306

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	18-210
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
Antal byten/skär	4
Sort	BK8430
Typ	ST1400

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring