

**Garant****Hållare 90°, cylindrisk med IK Kort, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	239740 20
GTIN	4045197700315
Artikelklass	23A

**Beskrivning****Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft- $\emptyset$  för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

**OBS!:**

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 21,21 - 26,2 mm

passar till diameter bottenhål: 25,21 - 30,2 mm

totallängd L: 140 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 78 mm

Skaftdiameter  $D_s$  h6: 25 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 20 Nm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	78 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
passar till diameter genomgående hål	21,21 - 26,2 mm
passar till diameter bottenhål	25,21 - 30,2 mm
rekommenderat åtdragningmoment	20 Nm
totallängd L	140 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga