

**CNMG 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	PQ
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 590 m/min
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning