

**Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbult, Neodym, Ø: 66mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085937 66
GTIN	4069515000024
Artikelklass	08Q

Beskrivning**Utförande:**

- **Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.**
- **Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.**
- **Gummering ökar hållkrafterna i sidled.**
- **Magnetkärna av neodym.**

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

Teknisk beskrivning

Ø	66 mm
Gänga	M8
höjd	8,5 mm
nominell vidhäftningskraft	180 N
Material yta	gummerade
höjd med gänga	23,5 mm
Material magnetkärna	Neodym

Produktslag

Platt gripmagnet