

**Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning, Neodym, Ø: 66mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085938 66
GTIN	4069515000055
Artikelklass	08Q

Beskrivning**Utförande:**

- **Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.**
- **Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.**
- **Gummering ökar hållkrafterna i sidled.**
- **Magnetkärna av neodym.**

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd med gänga	15 mm
Gänga	M5
höjd	8,5 mm
Material yta	gummerade
Ø	66 mm
Gänghylsa	ja

nominell vidhäftningskraft	180 N
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/085938-66>