

**Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning plan, Neodym, Ø: 88mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085939 88
GTIN	4069515000109
Artikelklass	08Q

Beskrivning**Utförande:**

- **Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.**
- **Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.**
- **Gummering ökar hållkrafterna i sidled.**
- **Magnetkärna av neodym.**

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd med gänga	8,5 mm
nominell vidhäftningskraft	420 N
höjd	8,5 mm
Gänga	M8
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

