

**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,06 - 0,42 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 590 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WP
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning